

**Garant****VN.G 160404, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Klasa artykułu	21G

## Opis

VN.G 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7010-1

Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia