

Garant**Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM z pogłębiaczem 1,5×D, TiAlN, M-LH: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	139656 M8
GTIN	4062406240950
Klasa artykułu	11D

Opis**Wykonanie:**

Frezy do gwintów VHMze **zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy**. **Zmienna podziałka ostrzy zapewnia** spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.

Nowa, uniwersalna geometria i wysokiej jakości powłoka pozwalają na obróbkę różnorodnych materiałów.

- **znacznie zmniejszone vibracje przez zmienną podziałkę ostrzy;**
- **zwiększona liczba ostrzy;**
- **nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie;**
- **skorygowany profil zapobiega zniekształceniom zarysu gwintu.**

Zalety:

Stopień pogłębiania od strony chwytu dla wykonywania pogłębień 90° i frezowania gwintów w jednej operacji.

wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB**: podawać **nr 139656 + 129100 HB**.

Kształt **HE**: podawać **nr 139656 + 129100 HE**.

Kształt **HB**: podawać **nr 139653 + 129100 HB**.

Kształt **HE**: podawać **nr 139653 + 129100 HE**.

Kształt **HB**: podawać **nr 139654 + 129100 HB**.

Kształt **HE**: podawać **nr 139654 + 129100 HE**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba zębów Z: 4

skok gwintu: 1,25 mm

Ø nom. D_c: 6,4 mm

Długość chwytu L_s: 40 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu D_s : 10 mm
maksymalna Ø pogłębienia D_1 : 8,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba zębów Z	4
Zarys pełny	tak
chłodzenie wewnętrzne	tak
skok gwintu	1,25 mm
posuw f_z w stali < 750 N/mm ²	0,06 mm
głębokość gwintu	16 mm
wielkość gwintu	M8
Ø chwytu D_s	10 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia l_1	14,1 mm
długość całkowita L	75 mm
Ø gwintu	8 mm
Długość chwytu L_s	40 mm
maksymalna Ø pogłębienia D_1	8,5 mm
Ø nom. D_c	6,4 mm
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	VHM
Norma na gwinty	DIN 13
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Podziałka ostrzy	nierówne

Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wew.
Seria	GARANT Master TM
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HE	129100 HE