

**WNMG 060408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
Gatunek	HB7010-1

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia