

Garant**WN.G 060404, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 060404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia