

**Garant****WNMG 080412, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Klasa artykułu	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm

Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia