

**WNMG 080408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7010-1
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,

Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	neutralne
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia