

**HOLEX****Oprawki HT, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303459 20
GTIN	4062406240042
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

**Zalety:**

- Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
- Odporność na temperaturę do 120°C.

**Zastosowanie:****Szczególnie do trudnych prac frezarskich.****w dostawie::**

z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

wymiar A długości wysięgu: 72,5 mm

Ø zewn. D: 49,25 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 45 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302160; 302155; 302150; 302165

**Opis techniczny**

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	45 mm
----------------------------------	-------

odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302155; 302150; 302165
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
wymiar A długości wysięgu	72,5 mm
Ø zewn. D	49,25 mm
adapter	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne