

**WNMG 080412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Łamacz wiórów	SG
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min

promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia