

**Garant****WNMG 080412, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Klasa artykułu	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SG
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
promień naroża	1,2 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia