

**HOLEX®****Oprawki HD krótkie, smukłe, HSK-A 100, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307517 16
GTIN	4062406242084
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

**Zastosowanie:**

- do wiercenia, rozwiercania i frezowania
- umożliwiają wysoką wydajność skrawania (z wyjątkiem obróbki ciężkiej).

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

**wskazówka:**

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø D<sub>2</sub>: 38 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 53 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

gwint M: M12×1

**Opis techniczny**

gwint M	M12×1
---------	-------

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	50 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
L <sub>3</sub>	53 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

## Aksesoria

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 16 mm	343720 16
---	-----------