

**Garant****CCMT 09T302, Gatunek: HB7010-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Klasa artykułu	21G

### Opis

CCMT 09T302 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

### Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
promień naroża	0,2 mm

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia