

HOLEX®**Precyzyjna taśma klejąca, szer.×dług.: 30X50 mm×m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.

Dla wyraźnych granic kolorów na gładkich i lekko chropowatych podłożach, odporne na promieniowanie UV.

- **Cienka, standardowa taśma maskująca z papieru specjalnego (Washi).**
- **Dobra przyczepność i wytrzymałość na rozciąganie.**

Środek klejący: akrylan

Grubość: 0,08 mm

Liczba taśm samoprzylepnych: 8

Opis techniczny

długość	50 m
Liczba taśm samoprzylepnych	8
szerokość	30 mm
kolor	pomarańczowy

Siła klejenia na stali	0,11 N/mm
odporne na temperaturę do	100 °C
Z warstwą oddzielającą	nie
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
temperatura przechowywania	20 °C
Rozciągliwość	4 %
Grubość	0,08 mm
Minimalna trwałość	12 miesięcy
cechy szczególne	Odporne na promieniowanie UV.
cechy szczególne	do zrywania ręką
cechy szczególne	ostra krawędź farby
Środek klejący	akrylan
zastosowanie	Wiązanie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Maskowanie
zastosowanie	oklejanie
Wytrzymałość na rozciąganie	3,8 N/mm
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna