

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	SS

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia