

Garant**CCMT 120408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 120408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia