

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260150 HB7010-1
GTIN	4045197780478
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia