

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia