

Garant**Uchwyty do głowic frezarskich z kanałkami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 A = 160, \varnothing trzpienia d1: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 306691 16 |
| GTIN | 4062406243753 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- średnica mocowania 40, z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic tnących wg DIN 2079
 - z otworem Balluffchip
 - powiększona powierzchnia wiązania
 - obrobione powierzchnie funkcyjne HSK.
- z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 17 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| Długość trzpienia frezarskiego L ₄ | 17 mm |
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 16 |

| | |
|---|------------------------------------|
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 |
| Ø trzpienia d ₁ | 16 mm |
| Ø zewn. D | 38 mm |
| adapter | HSK-A 100 A = 160 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Norma na uchwyt | DIN 69882-3 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Kształt | A |
| Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 16 mm | 309860 16 |
| Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm | 309840 16 |