

Garant**SCMT 09T304, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260742 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780614 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

SCMT 09T304 HB7010-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7010-1
Łamacz wiórów: SS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| Łamacz wiórów | SS |
| promień naroża | 0,4 mm |
| posuw f | 0,05 - 0,2 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p\min}$. | 0,25 mm |
| Gatunek | HB7010-1 |
| Warunki skrawania | ciągłe |

| | |
|---|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 150 - 500 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 3,25 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SCMT 09T304 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |