

Garant**SC.T 09T304, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7010-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,25 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia