

Garant**Uchwyty do głowic frezarskich z kanałkami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 A = 160, \varnothing trzpienia d1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306691 32
GTIN	4062406243784
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- średnica mocowania 40, z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic tnących wg DIN 2079
 - z otworem Balluffchip
 - powiększona powierzchnia wiązania
 - obrobione powierzchnie funkcyjne HSK.
- z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 78 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 24 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	24 mm
Ø zewn. D	78 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 32	309880 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 32	309890 32