

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo,  
PSC 40 krótkie, Ø trzpienia d1: 16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308543 16
GTIN	4062406243807
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Z otworem Balluffchip.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.**
- **Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 32 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

**Opis techniczny**

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16
Ø zewn. D	38 mm

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
wymiar A długości wysięgu	32 mm
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	16 mm
adapter	PSC 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

## Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16
---------------------------------------	-----------