

**Garant****TC.T 110202, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TC.T 110202 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia