

Garant**TC.T 110204, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110204 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia