

Garant**TCMT 16T308, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Gatunek	HB7010-1
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm

Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia