

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia