

**Garant****VC.T 160404, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Klasa artykułu	21G

## Opis

VC.T 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Łamacz wiórów	SS

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia