

Garant**VC.T 160408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia