

Garant**VC.T 160408, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia