

**Garant****Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 10/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna $L_4$	10 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	6 mm
długość główki $L_1$	26 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
długość całkowita L	120 mm
szerokość chwytu b	10 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 4

279815 4

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500