




Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 1,5-2,0 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218122 1,5-2,0
GTIN	4062406245290
Klasa artykułu	21D

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 11.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,5 - 2 mm
powłoka	TiCN
Zarys pełny	nie
Maksymalny skok gwintu	2 mm
odpowiednie do gwintów	M23×1,5; M23×2; M26×2
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	11 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,1 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania