




Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 0,5-1,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218122 0,5-1,5
GTIN	4062406245283
Klasa artykułu	21D

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 11.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,5 - 1,5 mm
powłoka	TiCN
Zarys pełny	nie
Maksymalny skok gwintu	1,5 mm
odpowiednie do gwintów	M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Gatunek	HB7720

Materiał ostrza 	HM
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	11 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,1 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania