


**Płytki frezarskie do gwintów, HB7720, liczba zwojów na cal: 48-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218131 48-16
GTIN	4062406245351
Klasa artykułu	21D

Opis**Wykonanie:**

Rozmiar płytki 11.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm**Opis techniczny**

Zarys pełny	nie
liczba zwojów na cal	48 - 16
powłoka	TiCN
Maksymalny skok gwintu	0,529 mm
odpowiednie do gwintów	1 3/8-26
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM

Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
wielk. płytki	11 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,05 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania