


**Płytki frezarskie do gwintów, HB7720, liczba zwojów na cal: 11-7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218131 11-7
GTIN	4062406245375
Klasa artykułu	21D

Opis**Wykonanie:**

Rozmiar płytki 11.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
liczba zwojów na cal	11 - 7
Zarys pełny	nie
Maksymalny skok gwintu	2,309 mm
odpowiednie do gwintów	7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM

Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
wielk. płytki	11 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,05 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania