

Garant**Uchwyt frezarski Performance zkanalikiem doprowadzającym chłodziwo kształt ADB, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300398 12
GTIN	4062406245641
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem na układ elektroniczny Balluff,
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu,
- z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zalety:

- Brak wyciągania frezu, również brak pojedynczego szarpnięcia.
- Zoptymalizowany kontur zewnętrzny – funkcja tłumienia.
- Wygodna obsługa dzięki gwintowi różnicowemu.
- Pęknięcia trzpienia frezu są mało prawdopodobne.
- Wersja precyzyjna.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB. Najlepiej nadaje się do frezowania TPC lub zastosowań z wysokim posuwem. Brak wyciągania frezu, dokładność ruchu obrotowego, **bezpieczeństwo procesu!**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz mocujący AB nr 308820 – 308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 41,7 mm

Ø D₂: 37,5 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	37,5 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
wymiar A długości wysięgu	63 mm

Ø zewn. D	41,7 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe