

Garant**Stożkowe uchwyty zaciskowe kształt AD, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303640 6
GTIN	4062406250119
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).

Zalety:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

a: 1 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø zewn. D	25 mm
a	1 mm
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
wersja	BT-DC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe