

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 30 krótkie, do tulejek zaciskowych ER: 20 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303690 20
GTIN	4062406249595
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

Zalety:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

zakres mocowania: 1 - 13 mm

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

a: 1 mm

Ø zewn. D: 34 mm

Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580: 20

Klucze mocujące ER nr 309680: 20

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 13 mm
Ø zewn. D	34 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
do tulejek zaciskowych ER	20
a	1 mm
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580	20
Klucze mocujące ER nr 309680	20
adapter	BT 30 krótkie
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
wersja	BT-DC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm

613300 25