

**Grzechotka przełączana, 1/4 cala, wygięta pod kątem 15°****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	632065
GTIN	4000896195718
Klasa artykułu	630

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

długość całkowita: 89 mm

liczba zębów: 20

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość całkowita	89 mm
liczba zębów	20
kąt roboczy	18 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa

z głowicą przegubową	nie
z główką obrotową	nie
z funkcją młotka	nie
z QuickRelease	nie
głowica grzechotki oddzielana od uchwytu	nie
pokrętło	nie