

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 40 krótkie, do tulejek zaciskowych ER: 32 ER****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303710 32 |
| GTIN | 4062406250331 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

Zalety:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

zakres mocowania: 2 - 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

a: 1 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580: 32

Klucze mocujące ER nr 309680: 32

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------------|
| do tulejek zaciskowych ER | 32 |
| zakres mocowania | 2 - 20 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 70 mm |
| Ø zewn. D | 50 mm |
| a | 1 mm |
| Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580 | 32 |
| Klucze mocujące ER nr 309680 | 32 |
| adapter | BT 40 krótkie |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HSC |
| wersja | BT-DC |
| z otworem na Balluffchip | tak |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |

Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32

309680 32