

**Garant****Oprawki do głowic frezarskich kształt AD, BT 40 krótki,  $\varnothing$  trzpienia d1: 27mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	303800 27
GTIN	4062406250546
Klasa artykułu	31A

## Opis

### Wykonanie:

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff i kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

### Zaleta:

**Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni** zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

## Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27

## Karta danych

Ø trzpienia $d_1$	27 mm
wymiar A długości wysięgu	35 mm
Ø zewn. D	50 mm
a	1 mm
Ø mocowania $D_1$	27 mm
adapter	BT 40 krótki
Norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 $\text{min}^{-1}$
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Wersja	BT-DC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich