

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 6
Dźwigienka	259015 9
wielk. płytki	9 mm
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
płytki podporowa	259031 27
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
długość główki L ₁	21 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 2020K09
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
płytki podporowa Typ 27	259031 27
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6