

Garant**Oprawki termokurczliwe kształt AD, BT 40 krótki, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303850 16
GTIN	4062406250706
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Zintegrowana regulacja długości narzędzia, droga regulacji 10 mm.**
- **Nadaje się do zaciskania narzędzi HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytły przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

Zalety:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806,
przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302417;
przyrząd termoskurczowy nr 354210 – 354400.

Opis techniczny

Ø D ₂	27 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø zewn. D	34 mm
a	1 mm
adapter	BT 40 krótki
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
wersja	BT-DC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe