

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
śrubado dźwigni	259018 6
Wielkość chwytu	16 mm
Dźwigienka	259015 9
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 1616H09
długość główki L ₁	20 mm
płytki podporowa	259031 27
długość całkowita L	100 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
płytki podporowa Typ 27	259031 27
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3