

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 6
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 1616H09
długość główki L ₁	22 mm
wielk. płytki	9 mm
Dźwigienka	259015 9
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Wielkość chwytu	16 mm
płytki podporowa	259031 27
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
płytki podporowa Typ 27	259031 27
Dźwigienka Typ 9	259015 9