

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2020K09
wielk. płytki	9 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śrubado dźwigni	259018 6
Dźwigienka	259015 9
płytką podporowa	259031 27
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 09T3..
długość główki L ₁	20 mm
Wielkość chwytu	20 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
płytki podporowa Typ 27	259031 27