

HOLEX**Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, SK 40 krótki, \varnothing trzpienia d1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301017 40
GTIN	4062406251901
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- od \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wysięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.

Wszystkie uchwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 88 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 27 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	88 mm
\varnothing trzpienia d ₁	40 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich