

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 35
długość całkowita L	150 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Dźwigienka	259015 12
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2525M16
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
Wielkość chwytu	25 mm
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
zestaw kołków sprężystych	259047 4
wielk. płytki	16 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
płytko podporowa Typ 35	259031 35