

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość całkowita L	170 mm
płytką podporowa	259031 35
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 3232P16
długość główki L <sub>1</sub>	34 mm
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
zestaw kołków sprężystych	259047 4
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
Dźwigienka	259015 12
śrubado dźwigni	259018 11
wielk. płytki	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowa Typ 35	259031 35
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12