

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestaw kołków sprężystych	259047 3
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2525M09
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
płytki podporowa	259031 27
Dźwigienka	259015 9
śrubado dźwigni	259018 6
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5