

**HOLEX****Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, SK 40 krótki,  $\varnothing$  trzpienia  $d_1$ : 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301027 32
GTIN	4062406251949
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- od  $\varnothing$  mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wysięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.

Wszystkie uchwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

$\varnothing$  zewn. D: 78 mm

Długość trzpienia frezarskiego  $L_4$ : 24 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

**Opis techniczny**

Długość trzpienia frezarskiego $L_4$	24 mm
$\varnothing$ trzpienia $d_1$	32 mm
$\varnothing$ zewn. D	78 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich