

HOLEX**Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, SK 50 krótki, \varnothing trzpienia d1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301097 40
GTIN	4062406251987
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- od \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wysięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.

Wszystkie uchwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 89 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 27 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	89 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40

Ø trzpienia d ₁	40 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich